

Exxsol™ Hexane SP

脱芳烃流体

产品说明

Mixed hexane grade suitable for all major polymerization processes

总览

Specification Region ▪ 亚太地区

性质	最小值	最大值	单位	测试方法
2-Methylpentane + 3-Methylpentane	--	Report Only	wt%	ASTM D5134 (mod) Gas Chromatography
外观	光亮透明	--		Visual
芳烃浓度	--	10	wppm	AMS 140.31
Benzene Content	--	5	wppm	UV Analysis
Bromine Index	--	10	mg/100 g	ASTM D2710
C6, Total	--	Report Only	wt%	ASTM D5134 (mod) Gas Chromatography
Color, Saybolt	+30	--		ASTM D156
密度 (15° C)	0.670	0.683	kg/dm ³	ASTM D4052
n-Hexane & Isohexane	80	--	wt%	ASTM D5134 (mod) Gas Chromatography
n-Hexane Content	44	--	wt%	Gas Chromatography ASTM D5134 (mod)
Naphthenic Content	--	20	wt%	ASTM D5134 (mod) Gas Chromatography
Non Volatile Matter	--	0.5	mg/hml	ASTM D1353
硫含量	--	1.0	wppm	ASTM D5453
UV Absorbance ¹				UV Analysis
280 到 400 nm	--	0.05		
240 到 280 nm	--	0.15		
水含量	--	100	wppm	ASTM E1064

成分	最小值	最大值	单位	测试方法
Cyclohexane	--	1.0	wt%	ASTM D5134 (mod) Gas Chromatography
Methylcyclopentane	--	Report Only	wt%	ASTM D5134 (mod) Gas Chromatography

蒸馏	最小值	最大值	单位	测试方法
蒸馏				ASTM D1078
初沸点	64.0	--	° C	
Dry Point (DP)	--	70	° C	

备注

未经埃克森美孚化工书面允许，本产品，包括其产品名称，不得在任何医疗应用领域予以使用或进行测试。更多详情，请咨询您当地的客服代表。

¹ Normalized to 1cm cell

Exxsol™ Hexane SP
脱芳烃流体[标准免责声明中文译文 www.exxonmobilchemical.com/ContactUs](http://www.exxonmobilchemical.com/ContactUs)

©2021 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil)，埃克森美孚的徽标 (ExxonMobil logo) 及连接的“X”设计和在本文件中使用的的所有其他产品或服务名称，除非另有标明，否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权，不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内，分发、展示和/或复印本文件，但必须毫无改动并保持其完整性，包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型 (或其它) 数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析，而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据，但是，我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的认可，并且我们明确否认任何相反的含意。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”或“埃克森美孚”等词语均为方便而使用，可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司，或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

exxonmobilchemical.com