

## Paxon™ BA50-120

## 高密度聚乙烯 (MMW) 树脂

## 产品说明

BA50-120 是一种高分子量的高密度聚乙烯共聚物。该树脂具有卓越的耐应力开裂性、高冲击强度和良好的硬度。

## 总览

供货地区 <sup>1</sup>	▪ 北美洲	▪ 拉丁美洲
添加剂	▪ 热稳定剂: 是	▪ 抗静电: 否
应用	▪ Automotive Fuel Tanks - Excluding biodiesel ▪ 便携式燃油箱 ▪ 大型部件吹塑成型 ▪ 滚桶	▪ 厚规格板 ▪ 货盘 ▪ 农用产品 ▪ 汽车配件
修订日期	▪ 05/21/2015	▪ 热成型部件 ▪ 食品包装 ▪ 小型发动机燃油箱

物理性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
密度	0.951 g/cm <sup>3</sup>	0.951 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4883
熔融指数 (190° C/2.16 kg)	< 0.10 g/10 min	< 0.10 g/10 min	ASTM D1238
高负荷熔融指数 (190° C/21.6 kg)	11 g/10 min	11 g/10 min	ASTM D1238

热性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
脆化温度	< -105 ° F	< -76 ° C	ASTM D746
维卡软化温度	259 ° F	126 ° C	ASTM D1525

被铸造的物产	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
拉伸屈服强度	3700 psi	25 MPa	ASTM D638
弯曲模量	170000 psi	1100 MPa	ASTM D790
抗环境应力开裂 (100% Igepal)	> 800 hr	> 800 hr	ASTM D1693

冲击性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
拉伸冲击强度 (73° F (23° C))	100 ft · lb/in <sup>2</sup>	210 kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D1822

## 法律声明

有关潜在食品接触应用合规信息 (例如: FDA、EU、HPFB), 请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。

本产品不宜在医疗应用中使用, 亦不应在任何此类应用中使用

## 加工说明

1. 随着将来的发展, 值可能会更改。2. 所有成型性能均基于模压试片测定。3. 使用流程 A (1"x3"x0.125"), 切线计算测试弯曲模量。4. 使用条件 B, 100% Igepal 测试 ESCR。

## 备注

典型数值: 此等典型数值不应被解释为规格。

<sup>1</sup> 在所标识的可供应区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供应国家/地区列表

Paxon™ BA50-120  
高密度聚乙烯 (MMW) 树脂

标准免责声明中文译文 [www.exxonmobilchemical.com/ContactUs](http://www.exxonmobilchemical.com/ContactUs)

©2020 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil)，埃克森美孚的徽标 (ExxonMobil logo) 及连接的“X”设计和在本文件中使用的的所有其他产品或服务名称，除非另有标明，否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权，不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内，分发、展示和/或复印本文件，但必须毫无改动并保持其完整性，包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型 (或其它) 数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析，而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据，但是，我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的认可，并且我们明确否认任何相反的含意。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”或“埃克森美孚”等词语均为方便而使用，可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司，或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

[exxonmobilchemical.com](http://exxonmobilchemical.com)